

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette fixe
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	34 mm
Largeur totale	20 mm
Poids	0,03 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Anguleuse
Couleur de la chape	Zingué bleu
Diamètre du dôme	20 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	30 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	45 mm
Largeur de la platine	20 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Diamètre des trous de la platine	5,5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Numéro de commande 00021134
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

