

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Номер замовлення 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	810 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	675 kg
Статичний Вантажопідйомність	1350 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	7,92 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
	м'який
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	250 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (A)	67 Прибережна A

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Номер замовлення 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

