

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numer zamówienia 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu Lumina

Typ Kółko obrotowe

Zakres temperatur (minimalny) -10 °C

Zakres temperatur (maksymalny) 40 °C

Wysokość całkowita 59 mm

Szerokość całkowita 55 mm

Waga całkowita 0,128 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

OBUDOWA

Materiał	Odlew cynkowy/aluminiowy
Kształt Widelec	Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Promień działania koła	51 mm
Zasięg działania koła	102 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm

LUMINA

6A20POI050B10-11X20

EAN 4031582311310

Numer zamówienia 00073573



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

