PURETECH

PVR200x50-Ø15 HL58

EAN 4031582442267

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	15 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●○○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.26 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR200x50-Ø15 HL58

EAN 4031582442267

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH