

MAXTECH

UAR100X36H45

EAN 4031582426953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

직경	100 mm
트레드 폭	36 mm
차축 홀 직경	12 mm
허브 길이	45 mm
베어링 유형	Roller Bea

피팅

볼트 직경	8 mm
볼트 길이	65 mm

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
감원	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	200 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	-4080 °C
전체 체중	0.329 kg