INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 D 4xM8

EAN 4031582556094



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila care
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	138 mm
Largeur totale	60 mm
Poids global	0.82 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	38 mm
Rayon d'encombrement	88 mm
Diamètre d'encombrement	176 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide, conducteur électrique
Bandage	Polyuréthane, Injecté, conducteur électrique
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur du bandage de roue	Gris ardoise (similaire à RAL7015)
Couleur Roue	Gris argenté (similaire à RAL7001)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Largeur du corps	32 mm
Dureté du Bandage (A)	91 Shore A
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige avec Trou de came pour barres profilées
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	96 mm
Position du filetage de l'Œil	19 mm
Quantité de trous de montage Œil	4

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2474XSP100R26-28S45 D 4xM8

EAN 4031582556094

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH