

DOUILLE SYNTHÉTIQUE

R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178

Numéro de commande 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Douille synthétique
Type	Accessoire
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur	36 mm
Poids	0,005 kg

FIXATION

Type de fixation	Manchon synthétique, carré
Diamètre du trou central	18 mm

DOUILLE SYNTHÉTIQUE


R40-18X18 / 11

EAN 4031582090178
Numéro de commande 00009044



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Bezeichnung	A	B	C
R40-16x16	16	20	36
R40-17x17	17	19	36
R40-18x18	18	20	36
R40-21x21	21	23,5	36
R40-22x22	22	24,5	36
R40-23x23	23	25,5	36
R40-26x26	26	30	36