

LUMINA

AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582340891



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Krāvnese pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Jā
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	56 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,1 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Polipropilēns
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	52 mm
Grozāms savienojums	104 mm
Kupola diametrs	0 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektora krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	7 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	7 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	20 mm

LUMINA

AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

EAN 4031582340891

Pasūtījuma numurs 00074954

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

