

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Номер заказа 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Duratech

Тип корпуса Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 900 kg

Грузоподъемность статическая 1800 kg

Диапазон температур (минимальный) -40 °C

Диапазон температур (максимальный) 80 °C

Общий вес 0,547 kg

## КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, тяжелый                |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо         |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 82 mm                            |
| Ширина Протектор        | 88 mm                            |
| Диаметр отверстия Ось   | 20 mm                            |
| Длина хаба              | 90 mm                            |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                   |
| Тип подшипника          | 6204ZV                           |

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Номер заказа 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

