

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Номер заказа 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Duratech

Тип Колесо

Грузоподъемность при 3 км/ч 900 kg

Грузоподъемность статическая 1800 kg

Диапазон температур (минимальный) -40 °C

Диапазон температур (максимальный) 80 °C

Общий вес 0,547 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	82 mm
Ширина Протектор	88 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	90 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204ZV

# DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Номер заказа 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

