

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	40 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	63 Shore A

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	160 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	320 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.39 kg

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Número de pedido 10011100
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

