产品信息

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●○○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	600 kg
6 公里/小时的载重	500 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	1000 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	2.31 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	钢、铁
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	钻孔，未加工
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
直径	200 mm
胎面宽度	75 mm
轴孔直径	100 mm
中心长度	75 mm
轮体宽度	75 mm
胎面硬度 （A）	68 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

订单号 00830872

产品图纸




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

订单号 00830872



© Copyright 2026 TENTE International GmbH