产品信息

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总高	69 mm
总宽度	35 mm
总重量	0.16 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	27 mm

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	50 mm
胎面宽度	19 mm
轮体宽度	19 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

固定件

固定件类型	方形板
上板长	55 mm
上板宽	55 mm
上板孔长度（最小）	38.5 mm
上板孔长度（最大）	44 mm
上板孔宽度（最小）	38.5 mm
上板孔宽度（最大）	44 mm
上板孔直径	6.3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DIK050P41-55


EAN 4031582030037

订单号 00003897

产品图纸







© Copyright 2026 TENTE International GmbH