

ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,957 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Rollager, Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	41 mm
Draaicirkel	242 mm
Roestvrij	✓

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

