



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	60 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	44 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0.06 kg

CHAPE

Déport	11.5 mm
Rayon d'encombrement	36 mm
Diamètre d'encombrement	72 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	6 mm
Largeur du corps de roue	6 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	27 mm
Diamètre des trous de la platine	5.1 mm