



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------|
| Productnaam | Novatech |
| Type | Wiel |
| Draagvermogen bij 3 km/h | 500 kg |
| Statisch draagvermogen | 1000 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,549 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Materiaal wielkern | Niet gedefinieerd |
| Materiaal loopvlak | Polypropyleen, zacht |
| Diameter | 75 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Diameter Kogellager | 47 mm |
| Breedte Kogellager | 12 mm |

TECHNISCHE TEKENINGEN

