

## DELTA

3640ITP160P63

EAN 4031582337365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Delta                        |
| Tip                            | Okretanje Tocak              |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 600 kg                       |
| Nosivost na 6 km/h             | 480 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajuci                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 1200 kg                      |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Sveukupna visina               | 210 mm                       |
| Ukupna širina                  | 94 mm                        |
| Ukupna težina                  | 3.06 kg                      |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, težak      |
| oblik viljuska    | siroko, Ojacano          |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | plavo cinkovano          |
| ofset             | 55 mm                    |
| okretni radijus   | 135 mm                   |
| Otpor okretanju   | 270 mm                   |
| Prečnik kupole    | 94 mm                    |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | Aluminijum               |
| materijal omotaca          | Poliuretana, liveno      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| osovina                    | Završena sa navrtkom     |
| Boja Tocak                 | Med žuta (RAL1005)       |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 160 mm                   |
| Širina omotac              | 50 mm                    |
| Širina tela                | 50 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 137 mm            |
| Širina ploče                     | 105 mm            |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 75 mm             |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 80 mm             |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 105 mm            |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 105 mm            |
| Prečnik otvora ploče             | 11 mm             |

**DELTA**

3640ITP160P63

EAN 4031582337365

Broj porudžbine 00833551  
Crteži proizvoda

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

