

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numéro de commande 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Attrition ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 440 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 190 mm

Largeur totale 128 mm

Poids global 11,85 kg

ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 125 mm

Largeur du Bandage 35 mm

Largeur du corps 35 mm

CHAPE

Déport 33 mm

Rayon d'encombrement 100 mm

Diamètre d'encombrement 200 mm

Diamètre du dôme 128 mm

RACCORD

Longueur de plaque 145 mm

Largeur de plaque 145 mm

Longueur du trou de plaque (maximale) 120 mm

Largeur du trou de plaque (maximale) 120 mm

Diamètre du trou de la plaque 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numéro de commande 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

