

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                       | Integral assist                                                        |
| Тип                                     | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Грузоподъемность при 4 км/ч             | 150 kg                                                                 |
| Электропроводящий                       | Нет                                                                    |
| Нержавеющая сталь                       | Нет                                                                    |
| Совместимо с WeAssist                   | 1                                                                      |
| Грузоподъемность статическая            | 450 kg                                                                 |
| Диапазон температур (минимальный)       | -10 °C                                                                 |
| Диапазон температур (максимальный)      | 40 °C                                                                  |
| Общая высота                            | 183 mm                                                                 |
| Общая ширина                            | 110,5 mm                                                               |
| Общий вес                               | 5,01 kg                                                                |
| Тип защиты                              | IPX6 (только для электронных компонентов при установке)                |
| Допустимая температура окружающей среды | Рабочая температура от 5 °C до 40 °C, влажность воздуха 20% - 80%      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет                  | Серый белый (аналог RAL9002)     |
| Офсет (Смещение)      | 40 mm                            |
| Радиус поворота       | 115 mm                           |
| Поворотное соединение | 230 mm                           |
| Диаметр купола        | 110,5 mm                         |

## КОЛЕСО

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса        | Сталь, железо              |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой          |
| Подшипник               | Двигатель Хаб              |
| Цвет Протектор          | Сланцево-серый (RAL7015)   |
| Защита от проводов      | Встроенный резьбовой кожух |
| Диаметр                 | 150 mm                     |
| Ширина Протектор        | 50 mm                      |
| Твердость Протектор (A) | 85 Береговая A             |

## ФИТИНГ

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|



Награда  
Red Dot  
Дизайн  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°


EAN 4031582550405

Номер заказа 900000050

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Награда  
Red Dot  
Дизайн  
Award

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°

EAN 4031582550405

Номер заказа 900000050



Награда  
Red Dot  
Дизайн  
Award