

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	85 mm
Poids	0.14 kg

CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	57.5 mm
Diamètre d'encombrement	115 mm

ROUE

Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	25 mm

RACCORD

Longueur de la platine	75 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	55 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	40 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

COMPACTA

1430PVH065P60-75x60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

