

STEM

B10-10x20 / 10

EAN 4031582438048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stelo
Tipo	Accessorio
Portata a 3 km/h	60 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	120 kg
Altezza totale	4,5 mm
Peso complessivo	0,04 kg

RUOTA

Asse	Rivettato
------	-----------

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno con anello di presa, con collare
Diametro perno	10 mm