

PLATE

P11-40x25 / 8

EAN 4031582320206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

FISSAGGIO

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo di fissaggio | Perno con Piastra a "L" |
| Lunghezza della piastra | 40 mm |
| Larghezza della piastra | 25 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 32 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 32 mm |
| Diametro del foro della piastra | 4 mm |

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ●●●○○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Nome del prodotto | Piastra di montaggio |
| Tipo | Accessorio |
| Portata a 3 km/h | 40 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 80 kg |
| Altezza totale | 8 mm |