

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Basetech
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ieriču atbalsta riteni
KrAVnesība pie 3 km/h	35 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krAVnesība	70 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svArs	0,01 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpUSA
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	38 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	6 mm
Rumbas garums	21,5 mm
KorpUSA platums	20 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

BASETECH

POI 038x20-Ø6,1 HL21,5

EAN 4031582320695

Pasūtījuma numurs 00050767
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

