

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numéro de commande 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---|
| Matériau du corps | Tôle d'acier |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Roulement à billes conique |
| Couleur Roue | Zingué bleu |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 25 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 6 mm |
| Longueur de moyeu | 28 mm |
| Largeur du corps | 25 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 80 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Puretech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 55 kg |
| Statique Capacité de charge | 110 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Poids global | 0,22 kg |

PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149

Numéro de commande 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

