

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582338409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	91,5 mm
Загальна ширина	46 mm
Загальна вага	0,099 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	7 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	53 mm
Поворотне з'єднання	106 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582338409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

