

# ALPHA STAINLESS

8470UFD160P63

EAN 4031582346879

Pasūtījuma numurs 00035537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●●●

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	300 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā krāvesība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	200 mm
Kopējais platums	96 mm
Kopējais svars	2,144 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Diametrs	160 mm
Protektora platums	46 mm
Korpusa platums	46 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūtnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	135 mm
Grozāms savienojums	270 mm
Kupola diametrs	96 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8470UFD160P63

EAN 4031582346879

Pasūtījuma numurs 00035537



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

