



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea
Tip kućišta	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	130 kg
Statički Nosivost	260 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	148 mm
Ukupna širina	82 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljaska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	40 mm
okretni radijus	129 mm
Otpor okretanju	258 mm
Prečnik kupole	52 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča, razmak otvor za vijak
Dužina ploče	95 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	72 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	76 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	44,5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	52 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

LINEA


5941UAP125P52 RAL9002

EAN 4031582352399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI



Deutscher
dizajner
Club



Interzum
nagrada



IF nagrada za
Dizajn