

NOVATECH

FTF230x82-Ø45-5xØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	5.85 kg

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roue à flasque
Diamètre	230 mm
Largeur du Bandage	82 mm
Diamètre du trou de l'Axe	45 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Diamètre du Trou circulaire	70 mm
Raccord Diamètre du trou	14 mm
Convient pour	jungheinrich_mic

RACCORD

Quantité de trous de montage Œil 5

