

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numărul de comandă 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Glide

Tip Soluție personalizată

Capacitate de încărcare la 3 km/h 30 kg

Interval de temperatură (minim) -20 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 33 mm

Lățime totală 50 mm

Greutate totală 0,055 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Răul D

FURCA

Material	Polipropilenă
FormăFurcă	Drept
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Diametru cupolă	38 mm
Diametru colier	50 mm

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu inel de prindere, cu colier
Diametru Tijă	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Numărul de comandă 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

