

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	40 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44,4 mm
Szerokość korpusu	40 mm
Twardość Bieżnia (A)	63 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	250 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,15 kg

ELASTECH

UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015

EAN 4031582323405

Numer zamówienia 00030734
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

