

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542
Номер заказа 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	44,4 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-25 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,247 kg

DURATECH

UOR 125X40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Номер заказа 00030966



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

