INFORMACE O PRODUKTU

PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	30 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●○○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	70 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	140 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,23 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH