

# ALPHA

3470UOH160P63

EAN 4031582304572

Номер замовлення 00029907



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	350 kg
Статичний Вантажопідйомність	700 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	200 mm
Загальна ширина	96 mm
Загальна вага	1,965 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	160 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	55 mm
Радіус повороту	135 mm
Поворотне з'єднання	270 mm
Діаметр ковпачка	96 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	137 mm
Ширина тарілки	105 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	80 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	105 mm
Діаметр отвору планшета	11 mm

# ALPHA

3470UOH160P63

EAN 4031582304572

Номер замовлення 00029907



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

