

ALPHA

3477UOO100P62

EAN 4031582050189



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Totálfékes görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	200 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,87 kg
Teljes szélesség	75 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Forgócsapágó	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	41 mm
Körbeforgás	246 mm
Kupola átmérője	75 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	36 mm
Test szélessége	36 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	105 mm
Talplemez szélessége	80 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

ALPHA

3477U00100P62

EAN 4031582050189



Rendelési szám 00004945

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3477U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

