

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Pasūtījuma numurs 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veikspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●●●

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Zeta

Korpusa tips Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu

Standarta EN12532 - Transporta aprīkojums

Kravnesība pie 4 km/h 550 kg

Kravnesība pie 6 km/h 440 kg

Statiskā kravnesība 1100 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -10 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

Kopējais augstums 200 mm

Kopējais platums 96 mm

Kopējais svars 3,348 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
	mīksts
	izliekts
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Satiksme pelēka A (RAL7042)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	160 mm
Protektora platums	50 mm
Korpusa platums	50 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, ļoti smaga
Dakšas forma	Plaša, pastiprināta
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	55 mm
Pagrieziena rādiuss	135 mm
Grozāms savienojums	270 mm
Kupola diametrs	96 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	137 mm
Plāksnes platums	105 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	105 mm
Plāksnes atveres diametrs	11 mm

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Pasūtījuma numurs 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA

4681ITP160P63 SOFT CV

EAN 4031582337631

Pasūtījuma numurs 00838060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

