

# LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525

Número de pedido 00038829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●●

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistencia a la corrosión ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea clinic load
Tipo	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	200 kg
Capacidad de carga estática	400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	155 mm
Ancho total	71 mm
Peso total	1,506 kg

## ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	15 mm

## SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Desplazamiento	47,5 mm
Radio de giro	122,5 mm
Interferencia de giro	254 mm

## AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	50 mm



Club Diseñador  
Deutscher



Premio  
Interzum



IF Premio  
Diseño