

LUMINA

A520Y0I050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel
Draagvermogen bij 3 km/u	40 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	80 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,1 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grafietzwart (RAL9011)
Offset	20 mm
Zwenk radius	52 mm
Uitzwenking	104 mm
Diameter koepel	38 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Kleur loopvlak	Grafietzwart (RAL9011)
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripriing, met kraag
Diameter Stift	11 mm
Lengte Stift	20 mm

LUMINA

A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

EAN 4031582340563

Bestelnummer 00071196

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

