


ALPHA STAINLESS

8470UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312423
 订单号 00035122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Alpha stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	200 kg
不锈	✓
静态载重	400 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	155 mm
总宽度	75 mm
总重量	0.859 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	滚柱轴承, 不锈钢
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D

支架

材料	不锈钢, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	40 mm
旋转半径	102.5 mm
转向干涉	205 mm
圆顶直径	75 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	105 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	60 mm
上板孔宽度 (最小)	77 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312423
订单号 00035122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

B470U00125P62-neu

