

MAXTECH

DNP200X50-Ø20X50

EAN 4031582380996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	75 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	150 kg
Totaal gewicht	0,86 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	50 mm

MAXTECH

DNP200X50-Ø20X50

EAN 4031582380996



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

