

NOVATECH


RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Número de comanda 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus de carcassa Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 700 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 840 kg

Tracidad de carga estàtica 1400 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,674 kg

RODA

Material corporal Indefinició

Material de la banda de rodadura Polipropilè, suau

Diametralització 78 mm

Banda de rodadura ample 78 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Rodament de boles diàmetre 47 mm

Rodament de boles amplada 16 mm

NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Número de comanda 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

