

NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069

Número de comanda 00832672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll



El soroll del moviment



Atràcia



Resistència a a la corrosió



ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 700 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 840 kg

Tracidad de carga estàtica 1400 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 0,674 kg

RODA

Material corporal Indefinició

Material de la banda de rodadura Polipropilè, suau

Diametralització 78 mm

Banda de rodadura ample 78 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Rodament de boles diàmetre 47 mm

Rodament de boles amplada 16 mm

DIBUIXOS TÈCNICS

