

# LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582399363



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Linea safety                      |
| Type                            | Système de blocage automatique    |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 100 mm                            |
| Largeur totale                  | 73 mm                             |
| Poids                           | 0,41 kg                           |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée       |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Couleur de la chape     | Gris argenté (RAL7001) |
| Déport                  | 32 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 88 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 176 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                  |

## ROUE

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue              | Polyamide                       |
| Bandage                    | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                  | Roulement à billes de précision |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Couleur de la roue         | Gris ardoise (RAL7015)          |
| Pare-fils                  | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                   | 100 mm                          |
| Largeur du bandage         | 20 mm                           |
| Diamètre de l'alésage      | 0 mm                            |
| Longueur de moyeu          | 0 mm                            |
| Largeur du corps de roue   | 20 mm                           |
| Dureté du bandage (A)      | 92 Shore A                      |

## FIXATION

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Type de fixation         | Trou borgne pour fixation B10 |
| Diamètre du trou central | 11 mm                         |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
AwardIF Design  
Award

# LINEA SAFETY

592DUAP100L51-11 7001/7015

EAN 4031582399363

Numéro de commande 00771682  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

