


## LINEA

594CUAC125P51 RAL9002

EAN 4031582398625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●●●

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●○

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Linea   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                  |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 130 kg  |
| Nerūsējošais                         | ✓   |
| Statiskā kravnesība                  | 260 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C   |
| Kopējais augstums                    | 148 mm  |
| Kopējais platums                     | 82 mm   |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Sūd               |

## RITENIS

|                        |  |
|------------------------|--|
| Korpusa materiāls      | Poliāmīds                                      |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts                          |
| Gūltnis                | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 125 mm   |
| Protektora platums     | 20 mm  |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                                    |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls           | Poliāmīds                 |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gultnis   | Precizijas lodīšu gultnis |
| Krāsa               | Pelēki balts (RAL9002)    |
| Ofsets              | 40 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 129 mm                    |
| Grozāms savienojums | 258 mm                    |
| Kupola diametrs     | 52 mm                     |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |   |
|--|---|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne  |
| Plāksnes garums                        | 95 mm   |
| Plāksnes platums                       | 70 mm   |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 75 mm   |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 50 mm   |
| Plāksnes atveres diametrs              | 11 mm   |
| Ieteikums                              | Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. |

Vācijas  
dizaineru klubs

Interzum balva

«IF  
Design» balva

# LINEA

594CUAC125P51 RAL9002

EAN 4031582398625



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---



Vācijas  
dizaineru klubs



Interzum balva



«IF  
Design» balva