

## ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Rendelési szám 00001846



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Alpha
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	250 kg
Statikus teherbírás	500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	155 mm
Teljes szélesség	85 mm
Összsúly	0,79 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Ezüstsürke (RAL7001)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	63 Shore A

## VÁZ

Anyag	Acéllemez, nehéz
Villa alakja	Széles
Szín	Kék passzívált

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	103 mm
Talplemez szélessége	85 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	77 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	60 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	80 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

# ALPHA

3478UEJ125P62 T/G SMALL

EAN 4031582377026

Rendelési szám 00001846



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

