

S70-10X15 / 10 DRILLED STEM

EAN 4031582411904



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Accessorio
Tipo di alloggiamento	Accessorio
Portata a 3 km/h	80 kg
Portata statica	160 kg
Altezza totale	6 mm
Peso complessivo	0,025 kg

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Lunghezza perno	15 mm