

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525

Objednávací číslo 00038829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
------------	-----------

Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
-------------	-----------

Úbytek	● ● ● ● ●
--------	-----------

Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○
--------------------	-----------

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea clinic load
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	200 kg
Statický Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	155 mm
Celková šířka	71 mm
Celková hmotnost	1,506 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Offset	47,5 mm
Radius otočení	122,5 mm
Otočné rušení	254 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr Matice	32 mm
Délka Matice	50 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award