

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	75 mm
Загальна ширина	54 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Згинання
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	15 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Офсет (Зсув)	23 mm
Радіус повороту	65 mm
Поворотне з'єднання	130 mm
Діаметр ковпачка	30 mm
Діаметр різьби	10 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня
Довжина Стрижень	15 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

