

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриація ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту | Stylea |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 80 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 160 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 75 mm |
| Загальна ширина | 54 mm |

КОЛЕСО

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь | Згинання |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 75 mm |
| Протектор | 15 mm |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Колір | Сіро-білий (RAL9002) |
| Офсет (Зсув) | 23 mm |
| Радіус повороту | 65 mm |
| Поворотне з'єднання | 130 mm |
| Діаметр ковпачка | 30 mm |
| Діаметр різьби | 10 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|---|
| Тип налаштування | Стрижень з різьбою з Шестигранник, верхня |
| Діаметр Стрижень | 10 mm |
| Довжина Стрижень | 15 mm |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5920UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394511



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

