

ALPHA STAINLESS


8470UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312409

Número de comanda 00035119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 4 km/h 150 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 300 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 128 mm

Àmplia general 75 mm

Pes total 0,739 kg

RODA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Material corporal | Poliàmida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable |
| Eix | Estirada de nou |
| Roda de color | Blanc natural |
| Diametralització | 100 mm |
| Banda de rodadura ample | 32 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

SUPPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Inoxidable, pesat |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Color | Inoxidable |
| Desplaçament | 41 mm |
| Scio de giro | 91 mm |
| Sterferencia de giro | 182 mm |
| Dome Dictel | 75 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 105 mm |
| Placa ampla | 85 mm |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 60 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 77 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 9 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312409

Número de comanda 00035119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

