



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip	Tocak
Nosivost na 3 km/h	550 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C

TOCAK

Materijal za telo	Nedefinisani
materijal omotaca	polipropilen, mekan
Prečnik	75 mm
Širina omotac	60 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Prečnik kuglicni lezaj	47 mm
Širina kuglicni lezaj	14 mm

